



### Suggested Specification

When retrofitted to either the PG8AC or P8AM, the PWEBF bottle filler shall include contactless activation and laminar flow. VersaFiller alcove and cabinet shall be stainless steel. Key VersaFiller components contain Freshshield®, which utilizes a silver-based antimicrobial compound to protect the surfaces from discoloration, odors and degradation caused by the growth of micro-organisms and mildew. Unit shall include filter monitor and bottle counter. When retrofitted to either the PG8AC or P8AM the VersaFiller models satisfy ANSI A117.1 and ADA requirements when properly installed. Units also meet guidelines for children's accessibility providing the floor to orifice height is 30 inches and proper clear floor space is provided for frontal approach. Shall be listed by Underwriters Laboratories to US and Canadian standards. Shall comply with NSF/ANSI 61 and NSF/ANSI 372.

|                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Features:</b>              | • Built-in 100 micron strainer stops particles before they enter the waterway                                          |
|                               | • Waterways are lead-free in materials & construction                                                                  |
|                               | • Heavy duty galvanized steel frame                                                                                    |
|                               | • Contactless activation bottle filler with programmable auto shut off                                                 |
|                               | • Access filtration through the top of the bottle filler for clean and easy replacement of filters with Tilt 'N Tether |
|                               | • Ample space within the bottle filler cabinet to add filtration, including all OASIS filters                          |
|                               | • Built-in filter monitor and bottle counter                                                                           |
|                               | • Logos permanently formed into the alcove and stainless steel wrapper                                                 |
|                               | • LED lighted alcove                                                                                                   |
|                               | • Surface mount frame assembly                                                                                         |
| <b>Filtration:</b>            | Utilizes existing filtration if applicable.<br>Option to add filtration to top of bottle filler                        |
| <b>Power:</b>                 | 115 Volts, 60 Hz                                                                                                       |
| <b>Activation By:</b>         | Contactless Sensor on Bottle Filler                                                                                    |
| <b>Mounting Type:</b>         | Wall Mounted                                                                                                           |
| <b>Chilling Option:</b>       | Utilizes existing refrigeration system if applicable                                                                   |
| <b>Full Load Amps</b>         | 0.2 amps                                                                                                               |
| <b>Rated Watts</b>            | 11                                                                                                                     |
| <b>Approx. Net Weight</b>     | 19 lbs                                                                                                                 |
| <b>Installation Location:</b> | Indoor                                                                                                                 |

## VERSAFILLER® CONTACTLESS RETROFIT BOTTLE FILLING STATION KIT, NON-REFRIGERATED MODEL PWEBF



**Ships in one box.**

### Installation

- The PWEBF VersaFiller is designed to retrofit existing OASIS PG8AC and P8AM pressure cooler models. Units with optional glass fillers must have the glass filler disconnected and removed.
- Prior to rough-in consult with local, state, and federal codes for proper mounting height.
- Shipped with complete instructions and wall mounting brackets.

### Finishes

- Standard cabinet finish: Stainless steel

### Limited 1-Year Warranty

(Continental limits of the United States and Canada)  
One year on bottle fillers and electrical components. Detailed warranty certificate enclosed with each water cooler; sample available upon request.

### Export Warranty

One year on components parts. Detailed warranty certificate enclosed with each drinking fountain; sample copy available upon request.

### Certifications/Compliance

- Certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No.120 (electric water coolers only)
- Product Certified to NSF/ANSI Standard 61-G & 372 and conforms with the lead content requirements for "Lead Free" plumbing as defined by California, Vermont, Maryland, and Louisiana state laws and the U.S. Safe Drinking Water Act
- These water coolers comply with the requirements of ADA (Americans with Disabilities Act) when properly installed




**WARNING:**  
Cancer and Reproductive Harm  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Specifications subject to change without notice



# VERSAFILLER® CONTACTLESS RETROFIT BOTTLE FILLING STATION KIT, NON-REFRIGERATED MODEL PWEBF





## TROUSSE DE REMPLISSAGE DE BOUTEILLES VERSAFILLER® SANS CONTACT DE RÉTROADAPTATION, NON RÉFRIGÉRÉE

### MODÈLE PWEBF

#### Spécification suggérée

Une fois installé en rétroadaptation sur un modèle PG8AC ou P8AM, le remplisseur de bouteilles PWEBF doit comporter une activation sans contact et un écoulement laminaire. La niche et l'armoire du VersaFiller doivent être en acier inoxydable. Les principaux composants du VersaFiller contiennent Freshield®, un composé antimicrobien à base d'argent qui protège les surfaces contre la décoloration, les odeurs et la dégradation causées par la croissance de micro-organismes et de moisissures. L'unité doit inclure un moniteur de filtre et un compteur de bouteilles. Une fois installés en rétroadaptation sur un PG8AC ou un P8AM, les modèles VersaFiller satisfont aux exigences de la norme ANSI A117.1 et de la loi ADA lorsqu'ils sont installés correctement. Les unités respectent également les lignes directrices d'accessibilité pour les enfants, la hauteur entre le sol et l'orifice étant de 30 pouces, avec un espace de dégagement au sol adéquat pour une approche frontale. Doit être homologué par Underwriters Laboratories selon les normes américaines et canadiennes. Doit être conforme aux normes NSF/ANSI 61 et NSF/ANSI 372.

- Caractéristiques :**
- Crépine intégrée de 100 microns qui arrête les particules avant qu'elles n'entrent dans le circuit d'eau
  - Circuits d'eau sans plomb, tant dans les matériaux que dans la construction
  - Cadre en acier galvanisé de construction robuste
  - Remplisseur de bouteilles à activation sans contact avec arrêt automatique programmable
  - Accès à la filtration par le dessus du remplisseur de bouteilles pour un remplacement facile et propre des filtres grâce au système Tilt 'N Tether
  - Espace suffisant dans l'armoire du remplisseur de bouteilles pour ajouter de la filtration, y compris tous les filtres OASIS
  - Moniteur de filtre et compteur de bouteilles intégrés
  - Logos formés de façon permanente dans la niche et le revêtement en acier inoxydable
  - Niche éclairée par DEL
  - Ensemble de cadre à montage en surface

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtration :</b>             | Utilise la filtration existante, le cas échéant. Option d'ajout de filtration sur le dessus du remplisseur de bouteilles |
| <b>Alimentation :</b>           | 115 volts, 60 Hz                                                                                                         |
| <b>Activation par :</b>         | Capteur sans contact sur le remplisseur de bouteilles                                                                    |
| <b>Type de montage :</b>        | Mural                                                                                                                    |
| <b>Refroidissement :</b>        | Utilise le système de réfrigération existant, le cas échéant                                                             |
| <b>Ampérage pleine charge :</b> | 0,2 A                                                                                                                    |
| <b>Puissance nominale :</b>     | 11 W                                                                                                                     |
| <b>Poids net approx. :</b>      | 19 lb (8,6 kg)                                                                                                           |
| <b>Emplacement :</b>            | Intérieur                                                                                                                |



Expédié dans une seule boîte.

#### Installation

- Le VersaFiller PWEBF est conçu pour la rétroadaptation des modèles de refroidisseurs à pression OASIS PG8AC et P8AM existants. Les unités munies d'un remplisseur de verre optionnel doivent avoir ce dernier débranché et retiré
- Avant les travaux de gros œuvre, consulter les codes locaux, provinciaux/étatiques et fédéraux pour connaître la hauteur de montage appropriée
- Expédié avec les instructions complètes et les supports de montage mural

#### Finis

- Fini standard de l'armoire : acier inoxydable

#### Garantie limitée d'un an

(Limites continentales des États-Unis et du Canada) Un an sur les remplisseurs de bouteilles et les composants électriques. Un certificat de garantie détaillé est joint à chaque refroidisseur d'eau; un exemplaire est disponible sur demande.

#### Garantie à l'exportation

Un an sur les pièces des composants. Un certificat de garantie détaillé est joint à chaque fontaine; un exemplaire est disponible sur demande.

#### Certifications/Conformité

- Certifié selon les normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 No 120 (refroidisseurs d'eau électriques seulement)
- Produit certifié selon les normes NSF/ANSI 61-G et 372, et conforme aux exigences relatives à la teneur en plomb pour la plomberie « sans plomb », telles que définies par les lois de la Californie, du Vermont, du Maryland et de la Louisiane, ainsi que par la loi américaine sur la salubrité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act)
- Ces refroidisseurs d'eau sont conformes aux exigences de la loi ADA (Americans with Disabilities Act) lorsqu'ils sont installés correctement

#### AVERTISSEMENT :

Cancer et effets nocifs sur la reproduction — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

